



DOSIFICADORA MANUAL

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PRODUCTE:

Aquest aparell s'entrega completament preparat per a la seva col·locació. Està format per una tremuja i quatre tipus d'embocadures, que son d'acer inoxidable.

ÚS:

Per a envasar gel i cremes.

DOSIFICACIÓ MÀXIMA PER EMBOLAT:

Entre 20 i 30 ml.

INSTRUCCIONS D'ÚS:

- Col·locar l'embocadura adequada per la feina a realitzar.
- Depositar el gel o la crema a la tremuja.
- Realitzar impulsions fins que surti gel o crema per l'embocadura.
- Graduar la quantitat de producte mitjançant la roda i fent servir de guia la numeració gravada a la tija del pistó.

MANTENIMENT:

- Un cop acabada la feina, posar aigua calenta amb sabó neutre a la tremuja i accionar la màquina de nou per a expulsar el producte que hagués pogut quedar a l'interior de la màquina.
- Desmuntar la màquina i procedir a netejar-la.
- Assecar i muntar de nou.

ROSER HUARTE PRATS
Directora Tècnica
Col. N 14413-C