



DOSIFICADORA MANUAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Este aparato se entrega completamente preparado para su colocación. Se compone de una tolva y cuatro tipos de boquilla, que son de acero inoxidable.

USO:

Para envasar geles y cremas.

DOSIFICACIÓN MÁXIMA POR EMBOLADO:

Entre 20 y 30 ml.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Colocar la boquilla adecuada al trabajo a realizar.
- Depositar el gel o crema en la tolva.
- Hacer unas impulsiones hasta que salga crema por la boquilla.
- Graduar la cantidad de producto por medio de la rueda y guiándose por la numeración grabada en el vástago émbolo.

MANTENIMIENTO:

- Una vez terminado el trabajo, poner agua caliente con jabón neutro en la tolva y accionar la máquina. Con esto se consigue expulsar el producto que hubiese quedado en el interior de la máquina.
- Desmontar la máquina y proceder a su limpieza.
- Secar y proceder a su montaje.

ROSER HUARTE PRATS
Directora Técnica
Col. N 14413-C